

ビルドイットFR 25mLカートリッジについて

1. ディスペンサーガンについて


ビルドイットFR 25mL カートリッジは専用のディスペンサーガン(25mLカートリッジ用)が必要になります。弊社シリコーン印象材「コレクトプラス シリーズ」用のディスペンサーガン(50mLカートリッジ用)はご使用になれませんのでご注意ください。

はじめてご使用になる場合はディスペンサーガン付属のビルドイットFR キットをお買い求めください。



2. カートリッジの取扱いについて

ミキシングチップ内でペーストが硬化した状態で無理にディスペンサーガンを操作しないでください。ディスペンサーガンを無理に操作するとカートリッジ及びディスペンサーガンの破損やペーストの逆流を生じることがあります。



3. 保管について

ご使用後はミキシングチップを取り外し、排出口で両ペーストが互いに接触していないことを確認後キャップを閉め、冷暗所にて保管してください。両ペーストが接触した状態で保管するとカートリッジ内でビルドイットFRが硬化する恐れがあります。



4. ペーストの等量排出確認について

ミキシングチップを装着する前に練和紙等に少量ペーストを排出し、両ペースト(ベース、キャタリスト)が等量排出されていることを必ずご確認ください。ペーストが等量排出されていない場合、硬化不良を生じる恐れがありますので、ご使用毎に必ずご確認ください。

